

Wózek elektryczny PCBL1610/1810 – DE LUXE – NFZ S.19.01



Wózek elektryczny PCBL1610 – DE LUXE – NFZ S.19.01

Wózek elektryczny PCBL1610/PCBL1810 dla osób niepełnosprawnych to zaawansowane rozwiązanie zapewniające mobilność na różnorodnym terenie. Dzięki elektrycznej regulacji kąta nachylenia siedziska i oparcia, aluminiowej ramie oraz pełnemu oświetleniu drogowemu, ten wózek nie tylko zapewnia komfort, ale także bezpieczeństwo podczas użytkowania. Idealny dla osób wymagających elektrycznie regulowanego oparcia i podnóżków, jest to urządzenie poprawiające jakość życia i umożliwiające niezależność w codziennych aktywnościach.

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Główne cechy produktu:

Aluminiowa rama:

Konstrukcja wykonana z aluminium, co sprawia, że wózek jest lekki, ale jednocześnie wytrzymały i trwały.

Regulowana głębokość i szerokość siedziska:

Możliwość dostosowania wymiarów siedziska do preferencji i potrzeb użytkownika, co zapewnia komfortowe i ergonomiczne siedzenie.

Elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska:

Funkcja umożliwiająca elektryczne dostosowanie kąta nachylenia siedziska w celu zapewnienia optymalnego komfortu i wsparcia dla użytkownika.

Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia:

Możliwość regulacji elektrycznego kąta nachylenia oparcia w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia pleców i komfortu użytkownika.

Miękka gąbkowa poduszka:

Wygodna poduszka wykonana z miękkiego materiału gąbkowego, zapewniająca dodatkowy komfort podczas siedzenia.

Regulowana wysokość podłokietników:

Możliwość dostosowania wysokości podłokietników do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika w celu zapewnienia optymalnego wsparcia dla rąk i ramion.

Biodrowy pas bezpieczeństwa:

Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i stabilność podczas użytkowania wózka, szczególnie podczas jazdy po nierównym terenie lub w trudnych warunkach.

Uchylnie i demontowane podnóżki z podparciem pod łydkę:

Podnóżki mogą być łatwo uchylane lub demontowane, co ułatwia wejście i wyjście z wózka oraz zapewnia wygodę i wsparcie dla nóg.

Regulowane na długość podnóżki:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Możliwość regulacji długości podnóżków, co pozwala na idealne dopasowanie do długości nóg użytkownika w celu zapewnienia optymalnego komfortu i wsparcia.

Niezależna, elektryczna regulacja podnóżków:

Funkcja umożliwiająca niezależną regulację elektryczną podnóżków, co pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika.

Pełne oświetlenie drogowe (diodowo-żarówkowe):

Wózek wyposażony jest w kompletny system oświetlenia drogowego, który obejmuje zarówno diodowe, jak i żarówkowe źródła światła, zapewniając widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy po drogach w różnych warunkach oświetleniowych.

Hamulec elektromagnetyczny:

Skuteczny hamulec, który zapewnia szybkie i bezpieczne zatrzymywanie wózka, nawet na stromych lub nierównych drogach, poprzez wykorzystanie elektromagnetycznego mechanizmu hamowania.



Parametry techniczne:

Prędkość max (km/h)	8
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45
Szerokość siedziska między boczka (cm)	43/48
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	46
Wysokość oparcia pleców (cm)	52
Wysokość całkowita wózka (cm)	125

Długość podudzia: min/max (cm)	43,5-59
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	22-27
Grubość poduszki siedziska (cm)	5
Przednia wysokość siedziska (z54 poduszką)(cm)	
Szerokość całkowita wózka (cm)	59/64
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	104
Waga wózka z akumulatorami / bez (cm)	119/90
Wysokość wózka do transportu (cm)	80
Rozmiar kółek przednich	9"
Rozmiar kółek tylnych	14"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Prześwit (cm)	10
Promień skrętu (cm)	96
Zasięg* (km)	20
Waga użytkownika (kg)	do 136
Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Moc silników (W)	2 x 450
Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie)	45
Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie)	20

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!



[KARTA PRODUKTU](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI](#)