

Wózek inwalidzki elektryczny do jazdy po domu sterowany z pomocą aplikacji Airwheel H8



Airwheel H8S Wózek inwalidzki elektryczny do zadań specjalnych w domu! Mały i kompaktowy - zmieści się wszędzie !

Sterowanie wózkiem nigdy nie było tak proste

Specjalny kontroler umożliwi:

- * włączenie i wyłączenie wózka;
- * sterowanie;
- * regulację prędkości w skali od 1 do 5;
- * nadanie sygnału ostrzegawczego;
- * kontrole poziomu naładowania baterii;



Imponująca moc baterii

Akumulator 162 Wh zapewni zasięg do 15 km, a najnowsza technologia ładowania wydłuży żywotność baterii

Dzięki połączeniu akumulatorów litowo-jonowych z technologią wykorzystywaną przy produkcji samochodów elektrycznych bateria wazy około 1,5 kg czyniąc ją najlżejszą wśród dostępnych na rynku



Pojemny bagażnik


Specjalnie skonstruowany bagażnik Airwheel H8 ułatwi codzienne użytkowanie podczas zakupów.



Tryb podwójnej jazdy

Tryb elektryczny: sterowanie za pomocą kontrolera lub aplikacji mobilnej

Tryb manualny: prowadź airwheel h8 jak zwykły wózek ręczny!



Modułowy akumulator

Wyjmowana konstrukcja baterii zapewnia wygodę, umożliwiając ładowanie baterii w mieszkaniu bez konieczności wnoszenia całego wózka Airwheel H8.



Mocny silnik elektryczny

Bezszcotkowy silnik wykorzystujący enkodery magnetyczne jako czujnik ma większą moc. Stała prędkość obrotowa silnika oszczędza moc akumulatora i zmniejsza tarcie, przedłużając żywotność.



Sterowanie za pomocą aplikacji

Za automatyzację odpowiada aplikacja Airwheel dzięki której możesz przywolać wózek do siebie z każdego dowolnego miejsca oddalonego o kilka metrów. Dzięki aplikacji możesz śledzić prędkość, przebieg, poziom naładowania baterii.



Bezpieczne podróżowanie

Wózek Airwheel H8 został wyposażony w szybki i wygodny hamulec ręczny, gwarantujący bezpieczne podróżowanie nawet w ciężkich warunkach atmosferycznych.

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska



Obrotowa jazda w miejscu

Przednie koła obracają się o 360 stopni, dzięki czemu w wąskich miejscach takich jak łazienka, toaleta czy korytarz możemy obracać się niemal w miejscu. Wózek jest wąski i przystosowany do standardowych futryn.



Wydłużony rozstaw osi

Wydłużenie odległości rozstawu osi i rozstawu kół nie tylko zwiększa przestrzeń, aby zapewnić komfortową jazdę, ale także sprawia, że jazda jest płynniejsza i bezpieczniejsza.



Rozmiar	1016x858x630mm	Waga urządzenia	27kg
Max. ciężar	130kg	Rozmiar opony	6" oraz 6,5"
Max. prędkość	~6km/h	Napięcie ładowania	AC220V 50-60Hz
Max. wzniesienie	~15°	Czas ładowania	120-160 minut
Temperatura pracy	-10°C~40°C	Akumulator	162.8Wh
Port USB	-	Zasięg	około 15km