

Dezynfekcyjna lampa przepływowa UV-C Sterillon 72W



Dezynfekcyjna lampa przepływowa UV-C Sterillon 72W

Przepływowe lampy UV-C STERILON FLOW 72W wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Dostępne są jako produkty dwufunkcyjne.

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych, a także do zastosowań prywatnych.

Właściwości:

- Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza;
- Funkcja jednokierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powierzchni;
- Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C;
- Kolor: obudowa biały mat, front srebrny ocynkowany;
- Przepływ powietrza: 160 m³/h;
- Filtr przeciwkurzowy;
- Miejsce na filtr HEPA;
- Żywotność źródła światła: 9000h;
- Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej wynosi ok. 75 m³;
- Powierzchnia naświetlania przy dezynfekcji bezpośredniej z odległości 1 m

wynosi 7 m²;

- Długość Fali UV-C: 253,7 nm.

Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

Dzięki wymuszonej cyrkulacji, powietrze przechodzi przez wnętrze lampy, gdzie zostaje naświetlone i zdezynfekowane, a następnie wyparte na zewnątrz. Osłonięte światło UV-C nie wydostaje się na zewnątrz lampy, dzięki czemu może ona być wykorzystywana w pomieszczeniach, gdzie trzeba bezpiecznie i skutecznie zdezynfekować powietrze w obecności ludzi.

Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni

Po otwarciu przesłony źródła światła wystarczy skierować lampę bezpośrednio na powierzchnię przez określony czas, aby skutecznie ją zdezynfekować. Należy jednak pamiętać, że światło UV-C jest szkodliwe dla skóry i oczu.

Wykorzystując lampę w tej formie nie można znajdować się w zasięgu strumienia światła, a przed jej użyciem wymagane jest zapoznanie się z instrukcją obsługi dołączoną do produktu.

Jak działa lampka w praktyce?

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

Dane techniczne

- Napięcie zasilające: 220-240V;
- Klasa ochrony przed porażeniem: I;
- Stopień szczelności: IP20;
- Przewód zasilający: 3m;
- Włącznik on-off;
- Akcesoria: kółka prowadzące, filtr HEPA, uchwyt do montażu ściennego, okulary UV-C;
- Wersje lampy z dodatkowym wyposażeniem: z zabezpieczeniem przeciwko otwarciu, z licznikiem czasu pracy.

[ATEST PZH](#)

[BADANIA NAUKOWE](#)