

Elektryczny wózek inwalidzki ICHAIR MC1 LIGHT marki MEYRA - NFZ S.19.01



Elektryczny wózek inwalidzki ICHAIR MC1 LIGHT marki MEYRA - NFZ

Elektryczny wózek inwalidzki ICHAIR MC1 LIGHT marki MEYRA to innowacyjne rozwiązanie dla osób z ograniczoną mobilnością, zapewniające nie tylko wygodę, ale także niezależność w codziennych aktywnościach. Dzięki swojej solidnej konstrukcji oraz licznym funkcjonalnościom, wózek ten jest idealnym wyborem dla osób potrzebujących wsparcia w przemieszczaniu się.

Główne cechy produktu:

Stała rama:

Rama wózka inwalidzkiego jest wykonana z wytrzymałych materiałów, co gwarantuje solidność i stabilność podczas jazdy. Dzięki temu użytkownik może czuć się pewnie i bezpiecznie.

Silniki 2x300W:

Mocne silniki pozwalające na osiągnięcie prędkości do 10 km/h, co umożliwia płynne poruszanie się w różnych warunkach terenowych.

Zasięg do 30 km:

Długi zasięg umożliwiający długotrwałe korzystanie z wózka bez konieczności częstego ładowania.

Pełne oświetlenie drogowe:

Zapewnia widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy w warunkach nocnych lub przy złej widoczności. podczas deszczu lub mgły.

Ogumienie pneumatyczne w kolorze czarnym:

Wózek wyposażony jest w ogumienie pompowane, co zapewnia lepszą absorpcję wstrząsów i większy komfort jazdy. Dodatkowo, czarne wykończenie nadaje estetyczny wygląd.

Tapicerka z ekoskóry w kolorze czarnym:

Tapicerka wykonana z kodury w kolorze czarnym nie tylko zapewnia komfort użytkowania, ale także łatwość w utrzymaniu czystości oraz estetyczny wygląd.

Tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami:

Oparcie pleców wyposażone jest w pasy regulacyjne, które umożliwiają dostosowanie napięcia tapicerki do preferencji użytkownika, zapewniając optymalne wsparcie i wygodę.

Boczki zdejmowane, z regulowanymi wysokością i głębokością podłokietnikami:

Boczki wózka można łatwo wyjąć, co ułatwia transfer pacjenta. Ponadto, regulowane podłokietniki pozwalają na indywidualne dostosowanie ich wysokości i głębokości.

Regulacja głębokości siedziska poprzez zmianę jego poziomu:

Siedzisko wózka można regulować skokowo, co umożliwia dopasowanie głębokości do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, zapewniając optymalny komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Uchwyt joysticka z regulacją pozycji, wysokości i odchylany na bok:

Uchwyt joysticka można regulować pod kątem głębokości i wysokości oraz odchylać na bok, co zapewnia ergonomiczną pozycję dla użytkownika oraz ułatwia obsługę wózka.

Podnóżki standardowe (zdejmowane i odchylane); stopień podnóżka dwuczęściowy:

Podnóżki wózka są standardowe, co ułatwia ich obsługę. Są one również zdejmowane i odchylane, co ułatwia wsiadanie i zsiadanie z wózka. Dodatkowo, stopień podnóżka jest dzielony, co pozwala na niezależne regulowanie wysokości dla każdej nogi.

OPCJE (prosimy o złożenie zamówienia mailowo):

- elektryczna regulacja kąta siedziska i kąta oparcia
- podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi
- tapicerka z dzianiny dystansowej (oddychająca)
- możliwość zamówienia systemu siedzisk: SOLERO, ErgoSeat, Netti
- szeroka gama zagłówków oraz podłokietników
- elementy stabilizacji głowy i pleców
- stopień podnóżka jednoczęściowy
- uchwyt joysticka dla opiekuna

Parametry techniczne:

Szerokość siedziska (cm)	38, 43, 48
Głębokość siedziska (cm)	40 - 53
Poduszka siedziska (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	50
Długość podudzia (cm)	28 - 43
Wysokość podłokietników od siedziska (cm)	24 - 35
Przednia wysokość siedziska (cm)	44, 48, 51
Długość całkowita z podnóżkami (cm)	108
Długość całkowita bez podnóżków (cm)	63
Wysokość całkowita bez zagłówka (cm)	113
Wysokość wózka do transportu (cm)	66
Koła przednie	9" (230x70 mm)
Koła tylne	14" (356x75 mm)
Wysokość pokonywane przeszkody (cm)	6
Promień skrętu (cm)	84
Waga wózka (kg)	94

Maksymalna waga użytkownika (kg)	120
Prędkość (km/h)	10
Silniki (W)	2x300
Zasięg w warunkach testowych (km)	30
Dopuszczalny kąt nachylenia terenu	8,5° / 15%
Kąt siedziska ręczny/elektryczny (°)	0, 4, 10° / -4° do 24°
Kąt oparcia pleców ręczny/elektryczny (°)	-10° do 30° / -10° do 50°



[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

[FORMULARZ ZAMÓWIENIA](#)